FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X8

Artikelnummer	55230.050.008
Merk	-
UBB	500571742401
UNSPSC	31161518
EAN	8715494117562
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	8 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

NF	E27-182
BS	4168-4
DIN	915
ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	8
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY