FABORY



Stelschroef met binnenzeskant en tap DIN 915 Roestvaststaal (RVS) A4 M5X10

Artikelnummer	55230.050.010
Merk	-
UBB	500571742575
UNSPSC	31161518
EAN	8715494117579
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	10 mm
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Point	Tap
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.


Standaarden

ISO	4028
BS	4168-4
NF	E27-182
DIN	915
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Technische specificatie

d-D	M5
dp(max.)	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2

Technische tekening



z lang (min.)	2.5
z lang als L ≥	8
z kort (min.)	1.25

FABORY