FABORY



Bolverzonken schroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 966 A-Z Roestvaststaal (RVS) A4 M5X35

Artikelnummer	55322.050.035
Merk	-
UBB	951353137247
UNSPSC	31161504
EAN	8715492342942
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M5
Lengte	35 mm
Klasse	70
Aandraaivoorziening	Pozidriv
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈7047
NF	≈E25-120
DIN	966

Technische specificatie

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk(max.)	9.2
f ≈	1.25
Voldraad als L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
No. kruisgleuf	2
P	0.8

Technische tekening

