FABORY



Binnenzeskant afdichtplug met kraag metrisch fijn DIN 908 Roestvaststaal (RVS) A4 M12X1,50

Artikelnummer	55963.120.150
Merk	-
UBB	500571746048
UNSPSC	31162103
EAN	8715494115032
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	908

Technische specificatie

d-D	M12
d2(h14)	17
L ≈	15
P	1.5
s (D12)	6

Technische tekening

