
FABORY



Zeskant afdichtplug met kraag pijpschroefdraad DIN 910 Roestvaststaal (RVS) A4 G1 Inch.A

Artikelnummer	55966.254.001
Merk	-
UBB	950355755709
UNSPSC	31162103
EAN	8715492355461
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	G1 Inch.A
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A4
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Cilindrische pijpschroefdraad

Standaarden

DIN	910

Technische specificatie

d2(h14)	39
i	16
L ≈	32
s	27
Gangen per Inch	11

Technische tekening

