FABORY



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M6X10

Artikelnummer	56120.060.010
Merk	-
UBB	955351286492
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538184
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	10 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
NEN	≈1241
ASME	≈B18.3.1M
DIN	≈912
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125

Technische specificatie

d-D	M6
dk(max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	10
P	1
s	5

Technische tekening

