FABORY



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M8X20

Artikelnummer	56120.080.020
Merk	-
UBB	955351287227
UNSPSC	31161605
EAN	8715493538269
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈4762
ASME	≈B18.3.1M
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125
DIN	≈912
NEN	≈1241

Technische specificatie

d-D	M8
dk(max.)	13
k (max.)	8
L (mm)	20
P	1.25
s	6

Technische tekening

