FABORY



DIN ≈912 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10X50

Artikelnummer	56120.100.050
Merk	-
UBB	950351896879
UNSPSC	31161605
EAN	8715492860835
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	50 mm
Klasse	6.6
Kleur	Wit
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Kunststof
Materiaalsoort Technisch	Polyamide (nylon)
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	≈912
NF	≈E25-125
NEN	≈1241
ISO	≈4762
BS	≈4168-1
ASME	≈B18.3.1M

Technische specificatie

d-D	M10
dk(max.)	16
k (max.)	10
L (mm)	50
P	1.5
s	8

Technische tekening

