FABORY



Dormer Machinetap EP016H DIN 371 N/A HSSE Stoomontlaten M5

Artikelnummer	6R328007
Merk	-
UBB	500635711087
UNSPSC	23241615
EAN	7320760136171
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Uitvoering	Machinetap
Schroefdraadlengte	13
Totale lengte	70
Schachtdiameter	3.5
Type schroefdraad	Metrisch
Snijlengte	13
Spoed schroefdraad	0.8
Aantal snijmessen	3
Snijmateriaal	HSS-E
Sleutelvierkant	4.9

Standaarden