FABORY



Schroefdraad reparatieset Niet-Metrisch Roestvaststaal (RVS) A2 BSF 3/4X28,6

Artikelnummer	71772.191.001
Merk	-
UBB	500617010615
UNSPSC	31162802
EAN	4022835041726
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3/4 Inch
Lengte	28.6 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	A2
Info	Inhoud:IndraaigereedschapAfbreekgereedschap (t/m 1/2x19,1) voor 1/2x19,1 kan een punttang gebruikt worden.MachinetapBoor (t/m 1/2x19,1) voor 1/2x19,1 boor apart bijbestellen.Roestvaststalen A2 inzetschroefdraad volgens DIN 8140: 3/16 t/m 5/16 - 20 stuks / 3/8 - 15 stuks / 7/16 t/m 5/8 - 10 stuks / 3/4 t/m 7/8 - 5 stuks / 1.IN. - 4 stuks.BSF

Standaarden

Technische specificatie

L (mm)	28.6