FABORY



RATELSLEUTEL 1/2 RRW-121

Artikelnummer	RRW-121RED
Merk	-
UBB	500619081200
UNSPSC	27111753
EAN	8717981148363
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Max. bedrijfsdruk	6.3
Gereedschapopname	1/2"
Nullasttoerental	135
Luchtingang apparaatzijdig	R 1/4"
Max. losdraaimoment	120
Max. aandraaimoment	120
Rateluitvoering	Ja
Max. draadmaat (metrisch)	12
Benodigde luchthoeveelheid	480

Standaarden