FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant UNC 1960 serie ASME B18.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F837 304 CW / CW1 7/16-14X4 Inch

Artikelnummer	U51050.043.0400
Merk	-
UBB	500621300051
UNSPSC	31161605
EAN	8717077390348
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	7/16 Inch
Lengte	4 Inch
Klasse	CW / CW1
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F837 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Info	ft = voldraad

Standaarden

ASME	B18.3

Technische specificatie

A	0.656
H	0.438
J	0.375
LT(min.)	1.38
Gangen per Inch	14

Technische tekening

