FABORY



Draadstang UNC diverse lengtes ASME B18.31.3 Roestvaststaal (RVS) ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 5/16-18X6

Artikelnummer	U51070.031.7200
Merk	-
UBB	500621496669
UNSPSC	31161618
EAN	8715492919625
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5/16 Inch
Lengte	6 ft
Klasse	CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8)
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch	ASTM F593 304
Draadrichting	Rechts
Draadsoort	Unified National Coarse
Gangen per Inch	18

Standaarden

ASME	B18.31.3

Technische specificatie

Technische tekening

