FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M14X160

Artikelnummer	01000.140.160
Merk	-
UBB	950351011040
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008398
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	160 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	160
P	2
s	22

Technische tekening

