FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M16X270

Artikelnummer	01000.160.270
Merk	-
UBB	952351313806
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008756
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	270 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	270
P	2
s	24

Technische tekening

