FABORY

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 8.8 M20X240

Artikelnummer	01000.200.240
Merk	-
UBB	950351016908
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009388
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	240 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische specificatie

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	240
P	2.5
s	30

Technische tekening

