FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M20X300

Artikelnummer	01010.200.300
Merk	-
UBB	500644592536
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774643
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	300 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Technische specificatie

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	300
P	2.5
s	30

Technische tekening

