FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 8.8 M30X210

Artikelnummer	01010.300.210
Merk	-
UBB	500644597410
UNSPSC	31161620
EAN	8717077775138
PKG. van 5	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	210 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	210
P	3.5
s	46

Technische tekening

