FABORY

Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 Staal Blank |8| linkse draad M27X2,00 (LH)

Artikelnummer	01130.270.200
Merk	-
UBB	950355736097
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024404
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Klasse	|8|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Links (LH)
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	linkse draad

Standaarden

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Technische specificatie

d-D	M27
m	22
P	2
s	41

Technische tekening

