FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M16X50

Artikelnummer	04110.160.050
Merk	-
UBB	950351332487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117922
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	50 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017

Technische specificatie

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Technische tekening

