FABORY

# Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M27X80

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 04110.270.080 |
| Merk | - |
| UBB | 950351965591 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492118431 |
| PKG. van 10 | Alleen volledige verpakkingen |

## Technische parameters

| | |
|---|---|
| Diameter | M27 |
| Lengte | 80 mm |
| Klasse | 10.9 |
| Aandraaivoorziening | Zeskant |
| Kopsoort | Zeskantkop |
| Materiaalsoort | Staal |
| Draadrichting | Rechts |
| Oppervlaktebedekking | Blank |
| Draadsoort | Metrische schroefdraad |
| Info | Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid. |

## Standaarden

| | |
|---|---|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN | 933 |
| ISO | 4017 |
| NEN | 1568 |
| NF | E25-114 |

## Technische specificatie

| | |
|---|---|
| d-D | M27 |
| k | 17 |
| L (mm) | 80 |
| P | 3 |
| s | 41 |

## Technische tekening

