FABORY

Zeskanttapbout DIN 933 Staal Blank 10.9 M30X80

Artikelnummer	04110.300.080
Merk	-
UBB	950351966664
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118479
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	80 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Technische specificatie

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	80
P	3.5
s	46

Technische tekening

