
FABORY



Zeskanttapbout MF DIN 961 Staal Elektrolytisch verzinkt 10.9 M14X1.50X55

Artikelnummer	04172.140.055
Merk	-
UBB	500648169653
UNSPSC	31161620
EAN	8717077212824
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M14
Lengte	55 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Zeskant
Kopsoort	Zeskantkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

ISO	8676
DIN	961
NEN	1568
NF	E25-151

Technische specificatie

d-D	M14
k	8.8
L (mm)	55
P	1.5

Technische tekening

FABORY

