FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 10.9 M27X90

Artikelnummer	07015.270.090
Merk	-
UBB	500627544165
UNSPSC	31161605
EAN	8715494542944
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	90 mm
Klasse	10.9
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.


Standaarden

NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125
ISO	4762
BS	4168-1
DIN	912

Technische specificatie

b	66
d-D	M27
dk(max.)	40
Voldraad als L ≤	90
k (max.)	27

Technische tekening



L (mm)	90
P	3
s	19