FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M20X200

Artikelnummer	07060.200.200
Merk	-
UBB	950351418294
UNSPSC	31161605
EAN	8715492058935
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	912
ISO	4762
BS	4168-1
NF	E25-125
NEN	1241
ASME	B18.3.1M

Technische specificatie

b	52
d-D	M20
dk(max.)	30
Voldraad als L ≤	75
k (max.)	20
L (mm)	200
P	2.5
s	17

Technische tekening

