FABORY



Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Staal Blank 8.8 M27X200

Artikelnummer	07060.270.200
Merk	-
UBB	952351352663
UNSPSC	31161605
EAN	8715492059758
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M27
Lengte	200 mm
Klasse	8.8
Aandraaivoorziening	Binnenzeskant
Kopsoort	Cilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NEN	1241
DIN	912
ISO	4762
NF	E25-125

Technische specificatie

b	66
d-D	M27
dk(max.)	40
Voldraad als L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	200
P	3
s	19

Technische tekening

