
FABORY



Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring MF DIN 985 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd | 10| M10X1,00

Artikelnummer	12422.100.100
Merk	-
UBB	950355655719
UNSPSC	31161727
EAN	8715492578624
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Klasse	|10|
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrisch fijne schroefdraad

Standaarden

DIN	985
NF	E25-412
ISO	10512

Technische specificatie

d-D	M10
h	10
P	1
s	17

Technische tekening

