
FABORY



Zelfborgende zeskantmoer geheel metaal, ISO-Metrisch DIN 980V Staal Thermisch verzinkt 8 ISO metrisch M20

Artikelnummer	12885.200.001
Merk	-
UBB	500648368313
UNSPSC	31161727
EAN	8717077217256
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M20
Klasse	8
Aandraaivoorziening	Zeskant
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze

Standaarden

DIN	980-V
NEN	2452
BS	4929-1
NF	E25-410
ISO	7042

geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch

Technische specificatie

d-D	M20
h (max.)	20
P	2.5
s	30

Technische tekening

