
FABORY



Spanschroefmoer met 2 aanlaseinden DIN 1480 Staal S235JR Elektrolytisch verzinkt M12

Artikelnummer	16161.120.001
Merk	-
UBB	500648371937
UNSPSC	31162405
EAN	8717077217614
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	S235JR
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Met 2 laseinden volgens DIN 34828 in staal S235JR

Standaarden

DIN	1480

Technische specificatie

d-D	M12
e	34
L1	125
L2 (max.)	407
L2 (min.)	300
P	1.75

Technische tekening

