
FABORY



Hamerkopbout met vierkante nek DIN 186 B Staal Blank 4.6 M30X100

Artikelnummer	16190.300.100
Merk	-
UBB	950351695156
UNSPSC	31161617
EAN	8715492587787
PKG. van 3	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M30
Lengte	100 mm
Klasse	4.6
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Blank
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Voor afmetingen T-gleuven zie DIN 649.

Standaarden

DIN	186-B

Technische specificatie

d-D	M30
k	19
L (mm)	100
Lg (max.)	43
m	54
n	30
P	3.5

Technische tekening

