
FABORY



U-Beugel type B Staal Elektrolytisch verzinkt M12X155X126X50

Artikelnummer	17243.120.126
Merk	-
UBB	408373268890
UNSPSC	31161616
EAN	8712547004015
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M12
Lengte	155 mm
D (Inch)	4inch
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

Technische specificatie

b	50
d-D	M12
d	12
D (mm)	114
E	126
Voor leiding ø	4
L (mm)	155
L1	143
L2	86
L3	29

Technische tekening

