FABORY



Draadstang DIN 976-1A Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 4.8 M10X70

Artikelnummer	20108.100.070
Merk	-
UBB	950353829449
UNSPSC	31161618
EAN	8712547302814
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M10
Lengte	70 mm
Klasse	4.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

NF	E25-136
DIN	976-1A

Technische specificatie

d-D	M10
L (mm)	70
P	1.5

Technische tekening

