FABORY



Draadstang lengte 3 meter overmaats DIN 976-1A Staal Thermisch verzinkt 8.8 M16

Artikelnummer	20157.160.001
Merk	-
UBB	500621926905
UNSPSC	31161618
EAN	8715494515047
PKG. van 1	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	3000 mm
Klasse	8.8
Materiaalsoort	Staal
Draadrichting	Rechts
Oppervlaktebedekking	Thermisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	Thermisch verzinkte draadstangen met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.Na het verzinken passen zij daarom NIET in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H. Passende moeren zijn overmaats getapt met met tolerantieklasse 6AZ (overmaats).3 meter overmaats

Standaarden

DIN	976-1A
NF	E25-136

Technische specificatie

d-D	M16
L (mm)	3000
P	2

Technische tekening

