FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X80

Artikelnummer	24540.040.080
Merk	-
UBB	950353134931
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633347
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	80 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	80
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening

