FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M16X35

Artikelnummer	24540.160.035
Merk	-
UBB	950353141860
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634313
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M16
Lengte	35 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M

Technische specificatie

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk(max.)	29
Voldraad als L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	35
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Technische tekening

