FABORY

Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M4X30

Artikelnummer	24565.040.030
Merk	-
UBB	950353913094
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635389
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M4
Lengte	30 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963

Technische specificatie

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk(max.)	7.5
Voldraad als L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Technische tekening