FABORY



Verzonken schroef met zaaggleuf DIN 963 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd 4.8 M8X20

Artikelnummer	24565.080.020
Merk	-
UBB	951353774635
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635648
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M8
Lengte	20 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort	Metrische schroefdraad

Standaarden

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ISO	≈2009

Technische specificatie

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk(max.)	14.5
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Technische tekening

