
FABORY



Bolcilinderschroef met zaaggleuf DIN 85 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X12

Artikelnummer	24640.060.012
Merk	-
UBB	950353155308
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637659
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	M6
Lengte	12 mm
Klasse	4.8
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Pancilinderkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Metrische schroefdraad
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].


Standaarden

NEN	≈1603
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
ISO	≈1580
NF	≈E25-128

Technische specificatie

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk(max.)	12
Voldraad als L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	12
n	1.6
P	1

Technische tekening



t (min.)	1.4

FABORY