FABORY



Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Staal Vernikkeld ST3,5X13MM

Artikelnummer	26040.035.013
Merk	-
UBB	950352051946
UNSPSC	31161507
EAN	8715492651372
PKG. van 200	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	3.5 mm
Lengte	13 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Bolverzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Vernikkeld
Draadsoort	Plaatschroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

NF	E25-661 C
BS	4174
ISO	1483 C
DIN	7973 C

Technische specificatie

D (mm)	3.5
dk	6.8
f ≈	1.2
k ≈	2.1
L (mm)	13
n	1
P	1.3

Technische tekening

