
FABORY



Verzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7972 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST5,5X38MM

Artikelnummer	26620.055.038
Merk	-
UBB	950352097337
UNSPSC	31161507
EAN	8715492942593
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5.5 mm
Lengte	38 mm
Aandraaivoorziening	Zaaggleuf
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort	Plaatschroefdraad
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Standaarden

BS	4174
ISO	1482 C
NF	E25-660 C
DIN	7972 C

Technische specificatie

D (mm)	5.5
dk	10.8
k ≈	3.4
L (mm)	38
n	1.6
P	1.8

Technische tekening

