FABORY



Schotelveer voor lagers Verenstaal Gefosfateerd 25,7X14,3X0,4MM

Artikelnummer	36460.271.004
Merk	-
UBB	950357490438
UNSPSC	31161811
EAN	8715492763020
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	14.3 mm
d_e	25.7
di	14.3
Materiaalsoort	Verenstaal
Buitendiameter	25.7
Oppervlaktebedekking	Gefosfateerd
Info	Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.F = veerbelasting in Newton bij een doorbuiging s ≈ 0,75 h0 (h0 = l0 - t). Uitgebreide technische gegevens op aanvraag.

Standaarden

Technische specificatie

di (H12)	14.3
D (mm)	14.3
F	63

Technische tekening

Lo	0.9
t	0.89
Dikte	0.4

