
FABORY



Stelring met binnenzeskant stelschroef met kratereind DIN ≈705A Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt met ISO 4029 5

Artikelnummer	37820.050.001
Merk	-
UBB	950356738472
UNSPSC	31161807
EAN	8715492771704
PKG. van 50	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Deze stelringen zijn uitgerust met binnenzeskant stelschroeven volgens ISO 4029 (DIN 916).Stelringen met d1 ≤ 70 zijn voorzien van één stelschroef, ringen met grotere diameter zijn voorzien van twee stelschroeven.met ISO 4029

Standaarden

DIN	≈705-A

Technische specificatie

b (js14)	6
d1	5
d2(h13)	10
d3	3
D (mm)	5

Technische tekening

FABORY

