
FABORY

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 Elektrolytisch verzinkt 5X36MM



Artikelnummer	39105.050.036
Merk	-
UBB	500649081352
UNSPSC	31163201
EAN	8717077256552
PKG. van 500	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Verenstaal
Materiaalsoort Technisch	420-560 HV30
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.Als de spanbussen

Standaarden

DIN	1481
BS	7060
NEN	2458
ISO	8752

toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:

Technische specificatie

a (min.)	0.9
d1(max.)	5.6
d1(min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	36
s	1
V	17.54

Technische tekening

