FABORY



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 10X8X180MM

Artikelnummer	39250.108.180
Merk	-
UBB	950359876014
UNSPSC	31163207
EAN	8715492813916
PKG. van 25	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	180 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	C45+C
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

ISO	R773
DIN	6885-A
BS	4235-1
NEN	2430

Technische specificatie

b	10
Voor as ø	30
Voor as ø ≤	38
h	8
L (mm)	180

Technische tekening

