FABORY



Vlakke inlegspie met ronde einden hoog type DIN 6885 A Staal C45+C Blank 16X10X100MM

Artikelnummer	39250.170.100
Merk	-
UBB	950359086564
UNSPSC	31163207
EAN	8715492814630
PKG. van 10	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Lengte	100 mm
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	C45+C
Oppervlaktebedekking	Blank
Info	Tolerantieklassen voor afmetingen b en h zijn volgens DIN 6880.

Standaarden

BS	4235-1
NEN	2430
DIN	6885-A
ISO	R773

Technische specificatie

b	16
Voor as ø	50
Voor as ø ≤	58
h	10
L (mm)	100

Technische tekening

