FABORY



Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1,6X8MM

Artikelnummer	39350.016.008
Merk	-
UBB	500645350785
UNSPSC	31163204
EAN	8717077082090
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.6 mm
Lengte	8 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Standaarden

NEN	182
DIN	94
NF	E25-774
ISO	1234

Technische specificatie

a (max.)	2.5

Technische tekening

b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	8
d (max.)	1.4

