FABORY



Splitpen DIN 94 Staal Elektrolytisch verzinkt 1,6X36MM

Artikelnummer	39350.016.036
Merk	-
UBB	500645351288
UNSPSC	31163204
EAN	8717077082144
PKG. van 1000	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	1.6 mm
Lengte	36 mm
Materiaalsoort	Staal
Oppervlaktebedekking	Elektrolytisch verzinkt
Info	De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant.Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506.Voor de gatdiameter wordt voor d (nom.) ≤ 1,2 mm tolerantieveld H13 en voor d (nom.) ≥ 1,6 mm H14 aanbevolen.De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Standaarden

DIN	94
ISO	1234
NEN	182
NF	E25-774

Technische specificatie

a (max.)	2.5

Technische tekening

b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	36
d (max.)	1.4

