FABORY



DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 8X25MM

Artikelnummer	39410.080.025
Merk	-
UBB	950368010662
UNSPSC	31162201
EAN	8715492822376
PKG. van 250	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	8 mm
Lengte	25 mm
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	C4C/C10C
Oppervlaktebedekking	Blank

Standaarden

DIN	661/302
BS	4620
ISO	1051

Technische specificatie

d1	8
d2	14
d3(min.)	7.76
D (mm)	8
e (max.)	4
k ≈	4
L (mm)	25

Technische tekening

