FABORY



DIN 661/302 Staal C4C/C10C Blank 10X40MM

Artikelnummer	39410.100.040
Merk	-
UBB	950368011405
UNSPSC	31162201
EAN	8715492822475
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	10 mm
Lengte	40 mm
Kopsoort	Verzonkenkop
Materiaalsoort	Staal
Materiaalsoort Technisch	C4C/C10C
Oppervlaktebedekking	Blank

Standaarden

DIN	661/302
BS	4620
ISO	1051

Technische specificatie

d1	10
d2	14.5
d3(min.)	9.4
D (mm)	10
e (max.)	5
k ≈	3
L (mm)	40

Technische tekening

