FABORY



Doorsteek kerfpen DIN 1472 Automatenstaal 5X24MM

Artikelnummer	39720.050.024
Merk	-
UBB	950359136492
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825414
PKG. van 100	Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter	5 mm
Lengte	24 mm
Materiaalsoort	Automatenstaal
Info	V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN (alleen voor stalen pennen).Diameter d2(nom.) wordt gemeten over de kerven.Voor de gatrdiameter wordt d1(nom.) met tolerantieveld H11 aanbevolen.De nominale lengte (L) wordt exclusief de afrondingen gemeten (tolerantie js15).


Standaarden

ISO	≈8745
DIN	1472
NEN	≈2603

Technische specificatie

c ≈	0.6
d1	5
d2 ≈	5.3
D (mm)	5
L (mm)	24
r ≈	5

Technische tekening



Tolerantie	h11
V	16.5